


## SonoClean Cassette – akustisches, hygienisches, begehbare Deckensystem



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>SonoClean Cassette ist ein akustische, hygienische Cassette aus 1,5 mm starkem, (in RAL 9016) pulverbeschichtetem Stahl, gefertigt aus einer Platte mit gelaserten Aussparungen, aufgebaut aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SonoClean schallabsorbierender Abdeckung, hergestellt aus Mineralwolle an der Sichtseite versehen mit akustisch offenem Glasgewebe, umhüllt durch spezielle weiße Tedlar (PVF)-Folie, im Cassettenrahmen befestigt mit hochwertigem Kleber und angedrückt mit Polystyrolstreifen;</li> <li>- Begehbare Deckel aus 1,5 mm Sendzimir verzinktem Stahl, mit Blindnieten und Kleber auf dem Rahmen befestigt</li> <li>- T-Profil (in RAL 9016) zur Abdichtung der Cassetten</li> </ul> <p>SonoClean cassette is für Innenanwendungen geeignet.</p>                                                                                                              |
| <b>Eigenschaften</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplette hygienische, einzigartiges, herausnehmbares Deckensystem</li> <li>- Geeignet für Anwendungen in Räumen mit sehr hoher relativer Luftfeuchtigkeit</li> <li>- Bietet keinen Nährboden für Schimmel und Bakterien, ist undurchdringlich für Mikroorganismen und wird auch nicht von diesen angegriffen, Antistatisch, chemisch und UV-beständig</li> <li>- Verursacht oder fördert kein Korrosion</li> <li>- Strapazierfähig. Hohe Lichtreflexion und farbecht</li> <li>- Bei Beschädigung der Folie werden durch den Polyesterwollkern keine Fasern freigesetzt</li> <li>- Selbst tragend unter allen klimatischen Konditionen</li> <li>- Biegefestigkeit nach EN 13964:2004 : 1/C/1.9N</li> <li>- Diffusionswiderstandszahl 2,7</li> <li>- Reflektivität Lichtreflexion (γ-waarde): 0,72</li> <li>- Euro-Klassifizierung EN 13501-1: B, S2, d0</li> </ul> |
| <b>Anwendung</b>           | Chemische, pharmazeutische und Lebensmittelindustrie, Reinräume, Großküchen, Operationssäle, Flaschenabfüllbetriebe und Brauereien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Abmessungen</b>         | Maßgefertigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Reinigung</b>           | Sonoclean-Platte ist vollständig in der Cassette eingeschlossen und kann daher auch mit Hochdruck gereinigt werden (maximal 60 bar bei einem minimalen Sprühabstand von 30 cm mit einer Flachstrahldüse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

DISCLAIMER  
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

## ABSORPTIONSWERT

Gemessen nach

EN ISO 354

SonoClean Cassette

